

ENTNAHMESTELLE

PDG-D.S 25-10-12 PHARMA



- Kompakte Wandentnahmestelle
- Absperren und Regeln des Betriebsdruckes bzw. des Durchflusses
- Geeignet für Reinstgase bis 6.0
- Hergestellt aus Edelstahl
- Geeignet für die PHARGALIS-Reihe

Pharmazie

Anwendung

Die PDG S.-Einsatzstellen sind Alphagaz 2- Gasversorgungsanlagen, die für die Verwendung von reinen Gasen und nicht korrosiven Gemischen für aggressive Umgebungen mit einer Reinheit bis Gasequalität 6,0 einer Konzentration von über 1 ppm über ein Rohrleitungssystem konzipiert sind. Mit einem Anwendungsbereich für Laboratorien und Produktionslinien ist es ideal für die Produktreihen LASAL & PHARGALIS geeignet. Als Versorgungseinrichtungen regeln sie den Eingangsdruck auf den gewünschten Betriebsdruck und ermöglichen es, den einströmenden Gasstrom je nach Bedarf zu- oder abzuschalten. Die PDG-D.S PHARMA sind Entnahmestellen mit einem maximalen Vordruck von 25 bar, die speziell für die Montage am Ende eines Gasverteilungsnetzes in der Pharmaindustrie entwickelt wurden. Ihre Membrantechnologie gewährleistet ein geringes Totvolumen des Ausgangsdrucks für inerte oder brennbare Gase in aggressiven Umgebungen.

Entwickelt für die Anwendung:

PHARGALIS, Reinstgase

Mit Ausnahme von:

Kohlenwasserstoffe

Spezifikationen

Der kompakte Körper des PDG enthält ein Absperrventil im Eingang, einen Druckregler und ein Manometer zur Anzeige des eingestellten Arbeitsdrucks im Ausgang. Das Absperrventil hat eine Öffnungs-/Schließfunktion über eine 90°-Drehung des Handrads. So ist auch aus der Ferne leicht zu erkennen, ob das Ventil geöffnet oder geschlossen ist. Zwei verschiedene Druckreglertechnologien (Faltenbalg oder Membran) ermöglichen eine Vielzahl von unterschiedlichen Vordruckeinstellungen.

Jeweils zwei unabhängige Ein- und Auslässe bieten variable Anschlussmöglichkeiten für direkte oder indirekte Verrohrung. Das ausgeglichene Hauptventil minimiert Eingangsdruckschwankungen.

Max. Eintrittsdruck bei 15°C.....25 bar

Austrittsdruck.....1 bis 10 BAR

Nenndurchfluss bei N2 in12 m³/h*

Interne / Externe Leckrate $\leq 3 \times 10^{-7}$ mBar.l/s Helium, Betriebstemperatur: -30°C bis +50°C.

* Nenndurchflussmenge bei 15 ° C mit Stickstoff

Highlights

Kompakt: Die geringe Größe erlaubt es, bis zu 3 PDGs auf einer Montageplatte auszurichten.

Zuverlässig: Der Guss aus einem Stück Aluminium, Messing oder Edelstahl (je nach Ausführung) reduziert das Risiko von Leckagen.


Modular: Bietet mit seinen seitlichen und zentralen Anschlüssen und unterschiedlichen Kunststoffabdeckungen zur Gaskennzeichnung verschiedene Montagemöglichkeiten.

Zusätzliche Information

Die Membrantechnologie überzeugt bei höherem Hinterdruck mit einem sehr geringen Totraum.

Dimensionen

Länge (L) : 45 mm
Höhe (H) : 145 mm
Tiefe (D) : 94 mm
Ø1 : 40 mm
Nettogewicht : 1.9 kg



Bedienungsanleitung

OP 450

Verbindung

Verbindung Eingang: G 3/8 innen BSPP von oben oder von hinten
Verbindung Ausgang: G 3/8 BSPP innen, von unten oder hinten (crossed bulkhead)

Lieferumfang

PDG-D.S besteht aus: Membran PDG mit Monoblock-Gehäuse aus Edelstahl, das ein Absperrventil (bestehend aus einem PTFCE-beschichteten Ventil aus Edelstahl 316L und einer Hastelloy C®-Membran) und einen Druckminderer (bestehend aus einer Hastelloy C®-Membran, einem Ventil aus Edelstahl 316L mit FKM-Beschichtung, einem Manometer aus Edelstahl Ø 40, Dichtungen aus PTFCE, FKM und PTFE) enthält. Die Bestellung enthält zusätzlich das Abnahmeprüfzeugnis Nr. 3.1. Die PDG werden ohne Armaturen geliefert. Geeignete Montageplatten für die Gruppierung von 1 bis 3 PDGs Milimite oder A3-Ventilen sind als Zubehör erhältlich. Die Entnamestelle wird vorm Verpacken einer Dichtheitsprüfung (Helium) unterzogen.

Produkt

Material-nummer	Kurzbeschreibung	Gas	Eintrittsdruck	Austrittsdruck	Durchfluss	Eintritts-verschrau-bung	Austritts-verschrau-bung	Werkstoff
173024	KOMPAKT PDG-D.S 25-10-12 PHARMA	Luft, CO, CO2, H2, He, N2, N2O, Ar, O2	25 BAR	10 BAR	12 Nm³/h	G 3/8 BSPP innen	G 3/8 BSPP innen	Edelstahl