

ENTNAHMESTELLE

PDG-B.S 50-4-3



- Kompakte Wandentnahmestelle
- Absperren und Regeln des Betriebsdruckes bzw. des Durchflusses
- Geeignet für Reinstgase bis 6.0
- Hergestellt aus Edelstahl

Labore & Analysen

Anwendung

Die PDG S.-Einsatzstellen sind Alphagaz 2- Gasversorgungsanlagen, die für die Verwendung von reinen Gasen und nicht korrosiven Gemischen für aggressive Umgebungen mit einer Reinheit bis Gasequalität 6,0 einer Konzentration von über 1 ppm über ein Rohrleitungssystem konzipiert sind. Mit einem Anwendungsbereich für Laboratorien und Produktionslinien ist es ideal für die Produktreihen LASAL & PHARGALIS geeignet. Als Versorgungseinrichtungen regeln sie den Eingangsdruck auf den gewünschten Betriebsdruck und ermöglichen es, den einströmenden Gasstrom je nach Bedarf zu- oder abzuschalten. Die PDG-B.S sind Verbrauchsstellen mit einem maximalen Vordruck von 50 bar, die speziell für die Montage am Ende eines Gasverteilungsnetzes im Labor oder in der Produktionslinien entwickelt wurden. Ihr Faltenbalgsystem aus rostfreiem Stahl macht sie besonders geeignet für aggressive Umgebungen.

Entwickelt für die Anwendung:

leicht korrosive Gase, Reinstgase

Mit Ausnahme von:

Kohlendioxid, Distickstoffoxid

Spezifikationen

Der kompakte Körper des PDG enthält ein Absperrventil im Eingang, einen Druckregler und ein Manometer zur Anzeige des eingestellten Arbeitsdrucks im Ausgang. Das Absperrventil hat eine Öffnungs-/Schließfunktion über eine 90°-Drehung des Handrads. So ist auch aus der Ferne leicht zu erkennen, ob das Ventil geöffnet oder geschlossen ist. Zwei verschiedene Druckreglertechnologien (Faltenbalg oder Membran) ermöglichen eine Vielzahl von unterschiedlichen Vordruckeinstellungen. Jeweils zwei unabhängige Ein- und Auslässe bieten va-

riable Anschlussmöglichkeiten für direkte oder indirekte Verrohrung. Das ausgeglichene Hauptventil minimiert Eingangsdruckschwankungen.

Max. Eintrittsdruck bei 15°C..... 50 bar

Austrittsdruck..... 0.1 bis 4 BAR

Nenndurchfluss bei N2 in 3 m³/h**

Interne / Externe Leckrate $\leq 3 \times 10^{-7}$ mBar.l/s Helium, Betriebstemperatur: -30°C bis +50°C.

* Sauerstoff und oxidierende Gase: maximaler Betriebsdruck : 25 bar.

** Nenndurchflussmenge bei 15 ° C mit Stickstoff

Highlights

Kompakt: Die geringe Größe erlaubt es, bis zu 3 PDGs auf einer Montageplatte auszurichten.

Zuverlässig: Der Guss aus einem Stück Aluminium, Messing oder Edelstahl (je nach Ausführung) reduziert das Risiko von Leckagen.


Modular: Bietet mit seinen seitlichen und zentralen Anschlüssen und unterschiedlichen Kunststoffabdeckungen zur Gaskennzeichnung verschiedene Montagemöglichkeiten.

Zusätzliche Information

Die Faltenbalgtechnologie garantiert eine hohe Präzision und stabile Druckkonstanz auch bei niedrigen Verbrauchsdrücken.

Dimensionen

- Länge (L) : 45 mm
- Höhe (H) : 145 mm
- Tiefe (D) : 108 mm
- Ø1 : 40 mm
- Nettogewicht : 1.9 kg



Bedienungsanleitung

OP 450

Verbindung

- Verbindung Eingang:** G 3/8 innen BSPP von oben oder von hinten
- Verbindung Ausgang:** G 3/8 BSPP innen, von unten oder hinten (crossed bulkhead)

Beschreibung der Verbindung:

Die für den Anschluss verfügbaren Fittings sind: - Doppelring aus Edelstahl auf Ø 6 mm, 8 mm und 10 mm Rohr für den Eintritt, - Doppelring aus Edelstahl auf Ø 6 mm, 8 mm und 10 mm Rohr für den Austritt.

Lieferumfang

PDG-B.S besteht aus: Faltenbalg PDG mit Monoblock-Gehäuse aus Edelstahl, das ein Absperrventil (bestehend aus einem PTFCE-beschichteten Ventil aus Edelstahl 316L und einer Hastelloy C®-Membran) und einen Druckminderer (bestehend aus einem Faltenbalg aus Edelstahl 316L, einem Ventil aus Edelstahl 316L mit FKM-Beschichtung, einem Manometer aus Edelstahl Ø 40, Dichtungen aus PTFCE, FKM und PTFE) enthält. Die PDG werden ohne Armaturen geliefert. Geeignete Montageplatten für die Gruppierung von 1 bis 3 PDGs Milimite oder A3-Ventilen sind als Zubehör erhältlich. Die Entnamestelle wird vorm Verpacken einer Dichtheitsprüfung (Helium) unterzogen.

Produkt

Material-nummer	Kurzbeschreibung	Gas	Eintrittsdruck	Austrittsdruck	Durchfluss	Eintritts-verschrau-bung	Austritts-verschrau-bung	Werkstoff
168694	POU PDG-B.S 50-4-3 IN/OUT G3/8 BSPP I	Luft, C3H8, C2H4, H2, He, N2, CH4, C3H6, Ar, O2	50 BAR	4 BAR	3 Nm³/h	G 3/8 BSPP innen	G 3/8 BSPP innen	Edelstahl

Durchflusskurve

