

DURCHFLUSSMESSER DYNAMAL 1.5L/MIN



- Mechanischer Durchflussmesser; Niederdruck
- Montage am Druckregler oder Rohrnetz
- Geeignet für technische Gase
- Hergestellt aus Leichtmetall und Messing vernickelt
- Mechanischer Flügeldurchflussmesser

Industrie-Prozesse

Anwendung

Die Entnahmestellen DYNAVAL und DYNAMAL sind für die Niederdruckanwendung mit nicht korrosiven reinen Gasen in Produktionsanlagen und Labors konzipiert. Sie werden an Gasentnahmestellen montiert und bilden ein Verteilernetzterminal in Rohrleitungseinbau oder an Entnahmestelleneinbau (in Verbindung mit der VPN-Entnahmestelle). Mit ihrer direkten Ablesbarkeit sind sie für alle Anwendungen bestimmt, bei denen es notwendig ist, den Durchfluss an den Entnahmestellen zu messen und zu visualisieren. Die DYNAMAL-Entnahmestellen sind speziell für alle Anwendungen konzipiert, bei denen eine genaue Messung des Durchflusses über ein dem Durchflussmesser vorgeschaltetes Einstellventil erforderlich ist.

Entwickelt für die Anwendung:

Technische Gase

Spezifikationen

Durchflussmesser mit Einstellhahn am Eingang der Ablesereinheit.

Max. Eintrittsdruck bei 15°C.....4 bar

Maximaler Durchfluss.....1.5 l/min

Highlights

Genauigkeit: Präzise Einstellung des Durchflusses ($\pm 10\%$ Anzeige bei Skalenendwert)


Zuverlässig: Jedes Gerät ist individuell auf das Gas bei einem festen Druck von 3,5 bar kalibriert.

Zusätzliche Information

Bei gleichem Gasdurchsatz hängt die Wahl zwischen DYNAVAL und DYNAMAL von der Art der Eingangsdrücke (fest oder variabel) ab.

Dimensionen

Länge (L) : 56 mm
Höhe (H) : 121 mm
Tiefe (D) : 61 mm
Nettogewicht : 0.4 kg



Bedienungsanleitung

OP 440

Verbindung

Verbindung Eingang: 1 x Eingangsanschluss G 3/8 BSPP aussen
Verbindung Ausgang: 1 x Austrittsanschluss M 12 x 125 außen

Lieferumfang

Die Durchflussmesser werden mit ihren Eintrittsanschlüssen G 3/8" Außengewinde und einer gezahnten Schlauchtülle mit einem Innen-Ø von 4 bis 6 mm geliefert, die an den Ausgangsanschluss M12x125 Außengewinde angeschlossen wird. Die Entnamestelle wird vorm Verpacken einer Dichtheitsprüfung (Helium) unterzogen.

Produkt

Material-nummer	Kurzbeschreibung	Gas	Eintrittsdruck	Durchfluss	Eintritts-verschrau-bung	Austritts-verschrau-bung	Werkstoff
15938	D.M. DYNAMAL O2 0,2-1,5 L/MN	O2	4 BAR	1,5 l/min	G 3/8 BSPP aussen	HF 4/6MM	Leichtmetall
15916	D.M. DYNAMAL N2 0,2-1,5 L/MN	N2	4 BAR	1,5 l/min	G 3/8 BSPP aussen	HF 4/6MM	Leichtmetall
15920	D.M. DYNAMAL AR 0,2-1,5 L/MN	Ar	4 BAR	1,5 l/min	G 3/8 BSPP aussen	HF 4/6MM	Leichtmetall
15943	D.M. DYNAMAL LUFT 0,2-1,5 L/MN	Luft	4 BAR	1,5 l/min	G 3/8 BSPP aussen	HF 4/6MM	Leichtmetall