

ENTNAHMESTELLE EOLJET 30 AR/CO2 25-6-30



- Entnahmestelle techn. mit Manometer Anzeige Durchfluss l/min
- Absperren und stufenlos regulieren der Durchflussmenge
- Geeignet für Ar/CO2-Gemische
- Hergestellt aus Messing
- Niederdruck-Leitungsende

Schweißen

Anwendung

Die EOLJET sind Niederdruckentnahmestellen für die Verwendung von Argon und Ar/CO₂-Gemischen in industrieller Qualität. Sie sind konzipiert für Anwendungen in der Industrie bis 25 bar Vordruck. Die EOLJET Serie sind geeignet für besonders schwere Schweiß- (WIG und MIG) und Schneidarbeiten oder jede andere Art von Anwendung in industriellen Werkstätten, insbesondere im Freien, wo die Robustheit und Witterungsbeständigkeit der Geräte wichtig ist.

Entwickelt für die Anwendung:

Neutrale technische Gase, Technische Argon- und CO₂-Gemische

Spezifikationen

Vormontierte Bauform auf Wandhalterung mit 1/4 Drehkugelhahn am Eingang sowie einem Druckregler mit Elastomermembran (Typ: ET 50 oder ET 50 Flow) am Ausgang.

Max. Eintrittsdruck bei 15°C.....25 bar

Austrittsdruck.....0.5 bis 6 BAR

Fest eingestellter Ausgangsdruck6 bar

Maximaler Durchfluss.....30 l/min

Betriebstemperatur: -20°C bis +50°C.

Highlights

Praktisch: Vormontiert auf einer Wandmontageplatte mit Schnellbefestigungssystem und einfacher Inbetriebnahme.

Robust: Integrierter Durchflussregler und Absperrventil, perfekt geeignet für den Außeneinsatz oder besonders schwere Schweißarbeiten.


Zuverlässig: Durchdachte Technik mit leicht erkennbarer Öffnungs-/Schließanzeige des Vordrucks.

Zusätzliche Information

Die Entnahmestellen EOLJET bieten eine preisgünstige Alternative, wobei Montagekomfort und Optik der Geräte etwas anders gestaltet wurden.

Dimensionen

Länge (L) : 213.5 mm
Höhe (H) : 228 mm
Tiefe (D) : 60 mm
Nettogewicht : 1.57 kg



Bedienungsanleitung

OP 420

Verbindung

Verbindung Eingang: G 3/8 außen mit Messing Löt nipple Ø 10 mm

Verbindung Ausgang: G 1/4" außen mit Schlauchtülle Ø 6 mm

Lieferumfang

Die EOLJET-Entnahmestellen werden mit einem Absperrventil, Einlass- und Auslassarmaturen sowie einer Wandhalterung für 1 Station geliefert. Es sind verschiedene Eingangs- und Ausgangsschraubungen und mehrere Wandhalterungen lieferbar. Die Entnahmestelle wird vorm Verpacken einer Dichtheitsprüfung (Helium) unterzogen.